

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M39X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M39X3
GTIN	4045197625144
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 36 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS E
Ø otworu rdzenia	36 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	24 mm
głębokość gwintu	78 mm
Ø chwytu D _s	32 mm

skok gwintu	3 mm
Ø gwintu	39 mm
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M39 × 3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik