

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M120X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130020 M120X2
GTIN	4062406027506
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 2 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 56 mm
Chwyt kwadratowy □: 44 mm
Ø otworu rdzenia: 118 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	118 mm
Liczba ostrzy Z	12
Chwyt kwadratowy □	44 mm
długość całkowita L	180 mm
liczba rowków wiórowych	12
głębokość gwintu	180 mm
kąt nacięcia	15 stopni

skok gwintu	2 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
norma	DIN 2184
Materiał ostrza 	HSS
Ø gwintu	120 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M120 × 2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik