

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M64X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130021 M64X3
GTIN	4062406028077
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 61 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	50 mm
skok gwintu	3 mm
Materiał ostrza ;	HSS
norma	DIN 2184
długość całkowita L	160 mm
Ø otworu rdzenia	61 mm

głębokość gwintu	96 mm
Ø gwintu	64 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
Liczba ostrzy Z	6
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	6
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M64 × 3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik