

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M102X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M102X1,5
GTIN	4062406033743
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: M/MF-LH  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS  
norma: DIN 2184  
skok gwintu: 1,5 mm  
długość całkowita L: 180 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm  
Chwyt kwadratowy □: 44 mm  
Ø otworu rdzenia: 100,5 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	102 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	12
głębokość gwintu	153 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS
norma	DIN 2184

skok gwintu	1,5 mm
Ø chwytu $D_s$	56 mm
Ø otworu rdzenia	100,5 mm
długość całkowita L	180 mm
Chwył kwadratowy □	44 mm
Liczba ostrzy Z	12
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M102 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik