

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M14X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M14X2
GTIN	4062406004705
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	12 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
Ø gwintu	14 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Klasa tolerancji	6H +0,05
Klasa tolerancji	ISO 3 6G
Klasa tolerancji	ISO 3X 6GX
Klasa tolerancji	7H

Klasa tolerancji	7HX
Klasa tolerancji	7G
Klasa tolerancji	7GX
Klasa tolerancji	6H +0,10
Klasa tolerancji	6H +0,20
norma	DIN 376
Materiał ostrza	HSS E
długość całkowita L	110 mm
skok gwintu	2 mm
Ø chwytu D _s	11 mm
głębokość gwintu	42 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M14 × 2
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik