

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M108X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M108X1,5
GTIN	4062406033873
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 106,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,5 mm
norma	DIN 2184
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	162 mm
Ø gwintu	108 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø otworu rdzenia	106,5 mm
liczba rowków wiórowych	12
długość całkowita L	180 mm
Liczba ostrzy Z	12
Chwył kwadratowy □	44 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M108 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik