

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M10X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M10X1,5
GTIN	4062406004422
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 ; HSS E
norma: DIN 371
skok gwintu: 1,5 mm
długość całkowita L: 100 mm
Ø chwytu D_s: 10 mm
Chwył kwadratowy □: 8 mm
Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	10 mm
Materiał ostrza ;	HSS E

skok gwintu	1,5 mm
norma	DIN 371
Chwył kwadratowy □	8 mm
∅ chwytu D _s	10 mm
głębokość gwintu	20 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M10 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik