

**Garant**
**Nawiertaki VHM - NC 142° spiralne, bez powłoki, Ø DC h6: 3 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	121070 3
GTIN	4045197038623
Klasa artykułu	11E

**Opis**
**Wykonanie:**

Dokładnie **osiowe zaszlifowanie ostrza. Łatwe nawiercanie** i **wysoka dokładność** nawiercenia. Stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.  
 $\geq \varnothing 6$  mm z **powierzchnią zabierakową HB.**

**Zastosowanie:**

Z kątem wierzchołkowym **142°** do przyporu ostrzy głównych następujących wiertel krętych.

**wskazówka:**

Liczbę obrotów stosować do faktycznej  $\varnothing$  otworu (nie ogólnie do zewn.  $\varnothing$  wiertła).

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 8 mm

długość całkowita L: 32 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 3 mm

posuw f w stali  $< 1100$  N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/obr,

**Opis techniczny**

tolerancje chwytu	h6
Długość rowków wiórowych $L_c$	8 mm
$\varnothing$ nom. $D_c$	3 mm
posuw f w stali $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/obr,
$\varnothing$ chwytu $D_s$	3 mm
długość całkowita L	32 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kąt wierzchołkowy	142 stopni
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez