

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M25X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M25X1,75
GTIN	4062406005566
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 1,75 mm
długość całkowita L: 140 mm
Ø chwytu D_s: 18 mm
Chwył kwadratowy □: 14,5 mm
Ø otworu rdzenia: 23,25 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza :	HSS E
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
długość całkowita L	140 mm
Ø gwintu	25 mm

głębokość gwintu	50 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
Ø otworu rdzenia	23,25 mm
skok gwintu	1,75 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M25 × 1,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik