

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M11X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M11X0,5
GTIN	4062406004446
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 2 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 0,5 mm
długość całkowita L: 110 mm
Ø chwytu D_s: 9 mm
Chwył kwadratowy □: 7 mm
Ø otworu rdzenia: 10,5 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	110 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	7 mm
Ø gwintu	11 mm
skok gwintu	0,5 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	10,5 mm
głębokość gwintu	22 mm
Ø chwytu D _s	9 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M11 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik