

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M12X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M12X1,25
GTIN	4062406004538
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwył kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,75 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	9 mm
skok gwintu	1,25 mm
Ø otworu rdzenia	10,75 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
liczba rowków wiórowych	3

kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	12 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
głębokość gwintu	24 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	12
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik