

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M60X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M60X2
GTIN	4062406032319
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 2 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 45 mm
Chwyt kwadratowy □: 35 mm
Ø otworu rdzenia: 58 mm

Opis techniczny

norma	DIN 2184
skok gwintu	2 mm
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	6
Liczba ostrzy Z	6
Ø gwintu	60 mm

