

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M2,5X0,2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130005 M2,5X0,2 |
| GTIN | 4062406004002 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 25 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 0,2 mm
długość całkowita L: 50 mm
Ø chwytu D_s: 2,8 mm
Chwył kwadratowy □: 2,1 mm
Ø otworu rdzenia: 2,3 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|----------|
| Ø chwytu D _s | 2,8 mm |
| głębokość gwintu | 5 mm |
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| skok gwintu | 0,2 mm |
| norma | DIN 376 |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| Materiał ostrza : | HSS E |

| | |
|-----------------------------------|--|
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| Ø gwintu | 2,5 mm |
| Ø otworu rdzenia | 2,3 mm |
| długość całkowita L | 50 mm |
| Chwył kwadratowy □ | 2,1 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF |
| wielkość gwintu | M2,5 × 0,2 |
| powłoka | TiN |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształł nakroju | B |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścien barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |