

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M120X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M120X3
GTIN	4062406034177
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 3 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 56 mm
Chwyt kwadratowy □: 44 mm
Ø otworu rdzenia: 117 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	180 mm
skok gwintu	3 mm
liczba rowków wiórowych	12
norma	DIN 2184
Chwyt kwadratowy □	44 mm
Materiał ostrza ;	HSS

długość całkowita L	180 mm
Ø gwintu	120 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	12
Ø otworu rdzenia	117 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M120 × 3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik