

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M6X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M6X3
GTIN	4062406032326
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 3 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 45 mm
Chwyt kwadratowy □: 35 mm
Ø otworu rdzenia: 57 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	160 mm
norma	DIN 2184
liczba rowków wiórowych	6
Materiał ostrza ;	HSS
Liczba ostrzy Z	6

Ø gwintu	60 mm
głębokość gwintu	90 mm
Ø chwytu D_s	45 mm
Ø otworu rdzenia	57 mm
skok gwintu	3 mm
Chwył kwadratowy □	35 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M60 × 3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik