

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M20X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M20X1,75
GTIN	4062406005177
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 18,25 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	40 mm
Chwyt kwadratowy □	12 mm
Ø gwintu	20 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza :	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	140 mm

skok gwintu	1,75 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	18,25 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M20 × 1,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik