

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M34X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M34X1,75
GTIN	4062406006259
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 32,25 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	200 mm
głębokość gwintu	68 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376

liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	34 mm
skok gwintu	1,75 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
Ø otworu rdzenia	32,25 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M34 × 1,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik