

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M55X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M55X4
GTIN	4062406032074
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 51 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	55 mm
norma	DIN 2184
skok gwintu	4 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
Materiał ostrza ;	HSS
kąt nacięcia	15 stopni

Ø otworu rdzenia	51 mm
głębokość gwintu	82,5 mm
Liczba ostrzy Z	6
długość całkowita L	140 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
liczba rowków wiórowych	6
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M55 × 4
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik