

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M32X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M32X1,5
GTIN	4062406006082
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,5 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	20 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	25 mm
Ø otworu rdzenia	30,5 mm
głębokość gwintu	64 mm
Ø gwintu	32 mm
długość całkowita L	180 mm

norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M32×1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik