

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M33X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M33X2
GTIN	4062406006174
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 ; HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 2 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 25 mm
Chwył kwadratowy □: 20 mm
Ø otworu rdzenia: 31 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	180 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	31 mm
skok gwintu	2 mm
Ø gwintu	33 mm
Ø chwytu D _s	25 mm

kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	20 mm
głębokość gwintu	66 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	33
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik