

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M35X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M35X1,5
GTIN	4062406006327
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	33,5 mm
głębokość gwintu	70 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
Chwyt kwadratowy □	22 mm
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1,5 mm

Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	35 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	200 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik