

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M52X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M52X0,5
GTIN	4062406018054
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 51,5 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	104 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
skok gwintu	0,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø gwintu	52 mm
Ø otworu rdzenia	51,5 mm
długość całkowita L	250 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M52 × 0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik