

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M5X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M5X0,75
GTIN	4062406004170
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,25 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Ø gwintu	5 mm
skok gwintu	0,75 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	4,25 mm
głębokość gwintu	10 mm
kąt nacięcia	8 stopni

Ø chwytu D _s	6 mm
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	70 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M5 × 0,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik