

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M48X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M48X0,5
GTIN	4062406007065
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 0,5 mm
długość całkowita L: 250 mm
Ø chwytu D_s: 36 mm
Chwył kwadratowy □: 29 mm
Ø otworu rdzenia: 47,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	36 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	48 mm
Ø otworu rdzenia	47,5 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

norma	DIN 376
długość całkowita L	250 mm
skok gwintu	0,5 mm
głębokość gwintu	96 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M48 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik