

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M8X0,5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130005 M8X0,5 |
| GTIN | 4062406004286 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 0,5 mm
długość całkowita L: 90 mm
Ø chwytu D_s: 8 mm
Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm
Ø otworu rdzenia: 7,5 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|----------|
| Chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm |
| długość całkowita L | 90 mm |
| głębokość gwintu | 16 mm |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| Ø otworu rdzenia | 7,5 mm |
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| norma | DIN 376 |
| liczba rowków wiórowych | 3 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ø chwytu D _s | 8 mm |
| Ø gwintu | 8 mm |
| skok gwintu | 0,5 mm |
| Materiał ostrza | HSS E |
| Rodzaj gwintu | M/MF |
| wielkość gwintu | 8 |
| powłoka | TiN |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | B |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |