

Garant
Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, TiAlN, Ø DC k13: 2,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	121001 2,5
GTIN	4045197596512
Klasa artykułu	11E

Opis
Wykonanie:

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Skrętne rowki wiórowe.

Do materiałów o twardości do **62 HRC**.

Ø nom. D_c: 2,5 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 20 – 30 mm

Ø chwytu D_s: 6,3 mm

długość całkowita L: 45 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm²: 0,08 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
do Ø obrabianego przedmiotu	20 – 30 mm
Ø nom. D _c	2,5 mm
tolerancje chwytu	h6
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,08 mm/obr,
Ø chwytu D _s	6,3 mm
długość całkowita L	45 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 333

typ	A
Tolerancja \varnothing nominalnej	k13
kąt pogłębienia	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków