

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M14X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M14X0,75
GTIN	4062406019006
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 2 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 0,75 mm
długość całkowita L: 110 mm
Ø chwytu D_s: 11 mm
Chwyt kwadratowy □: 9 mm
Ø otworu rdzenia: 13,25 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	28 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
skok gwintu	0,75 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	11 mm
Ø otworu rdzenia	13,25 mm

Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
Ø gwintu	14 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M14×0,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik