

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M11X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M11X1
GTIN	4062406008031
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	10 mm
głębokość gwintu	22 mm
Materiał ostrza :	HSS E
liczba rowków wiórowych	3

Ø gwintu	11 mm
skok gwintu	1 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	9 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
długość całkowita L	110 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	11
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik