

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M18X0,35****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130006 M18X0,35 |
| GTIN             | 4062406008512   |
| Klasa artykułu   | 10N             |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 17,65 mm

**Opis techniczny**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| głębokość gwintu        | 36 mm    |
| skok gwintu             | 0,35 mm  |
| Ø gwintu                | 18 mm    |
| Ø otworu rdzenia        | 17,65 mm |
| Liczba ostrzy Z         | 3        |
| długość całkowita L     | 125 mm   |
| liczba rowków wiórowych | 3        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ø chwytu D <sub>s</sub>           | 14 mm  |
| kąt nacięcia                      | 8 stopni   |
| norma                             | DIN 376  |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;         | HSS E  |
| Chwyt kwadratowy □                | 11 mm  |
| Rodzaj gwintu                     | M/MF-LH  |
| wielkość gwintu                   | M18 × 0,35                                       |
| powłoka                           | TiN  |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni  |
| Norma na gwinty                   | DIN 13   |
| Kształt nakroju                   | B  |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9                               |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie  |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym                  |
| kierunek skrawania                | lewe   |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny                  | bez  |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik                                       |