

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M36X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M36X3
GTIN	4062406020804
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	33 mm
głębokość gwintu	72 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
skok gwintu	3 mm
liczba rowków wiórowych	4

Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	22 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	36 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M36 × 3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik