

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M30X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M30X2
GTIN	4062406020323
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 2 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 22 mm
Chwył kwadratowy □: 18 mm
Ø otworu rdzenia: 28 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza :	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	28 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	180 mm
Chwył kwadratowy □	18 mm

Ø gwintu	30 mm
skok gwintu	2 mm
Ø chwytu D_s	22 mm
głębokość gwintu	60 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	30
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik