

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M52X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M52X4
GTIN	4062406007331
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwył kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 48 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
Chwył kwadratowy □	32 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	48 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4

Ø chwytu D _s	40 mm
głębokość gwintu	104 mm
Ø gwintu	52 mm
skok gwintu	4 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M52 × 4
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik