

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M9X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M9X0,5
GTIN	4062406004330
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	18 mm
długość całkowita L	90 mm
Ø chwytu D _s	9 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	9 mm
Chwyt kwadratowy □	7 mm

skok gwintu	0,5 mm
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M9 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik