

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M21X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M21X1,5
GTIN	4062406008819
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,5 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	42 mm
Ø otworu rdzenia	19,5 mm
długość całkowita L	140 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	18 mm

