

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M2,5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M2,5X0,35
GTIN	4062406007591
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,15 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	2,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,35 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	2,8 mm
głębokość gwintu	5 mm
liczba rowków wiórowych	3

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	50 mm
Ø otworu rdzenia	2,15 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	2,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik