

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M14X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M14X1,5
GTIN	4062406008253
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,5 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	28 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	14 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	11 mm

długość całkowita L	110 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,5 mm
Ø otworu rdzenia	12,5 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M14×1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik