

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M13X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M13X1,5
GTIN	4062406008185
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,5 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	11,5 mm
długość całkowita L	110 mm
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	26 mm
skok gwintu	1,5 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Chwył kwadratowy □	9 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	13 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	11 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M13 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik