

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M10X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M10X1,5
GTIN	4062406022365
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371
Ø gwintu	10 mm
głębokość gwintu	20 mm
Chwyt kwadratowy □	8 mm
skok gwintu	1,5 mm
Ø otworu rdzenia	8,5 mm

