

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M23X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M23X0,75
GTIN	4062406008949
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22,25 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	46 mm
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
Ø otworu rdzenia	22,25 mm
skok gwintu	0,75 mm

Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	23 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M23 × 0,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik