

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M48X5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M48X5
GTIN	4062406021504
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 43 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza ;	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	5 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	43 mm

głębokość gwintu	96 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
Ø gwintu	48 mm
długość całkowita L	250 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M48 × 5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik