

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M8X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M8X0,35
GTIN	4062406018627
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 7,65 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	90 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	8 mm
Ø gwintu	8 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
norma	DIN 371

Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	7,65 mm
skok gwintu	0,35 mm
głębokość gwintu	16 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M8 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik