

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M36X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M36X2
GTIN	4062406020798
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 34 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	72 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø otworu rdzenia	34 mm
długość całkowita L	200 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	36 mm
Liczba ostrzy Z	4

skok gwintu	2 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	36
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik