

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M36X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M36X0,5
GTIN	4062406009946
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 35,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	28 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza :	HSS E
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni

głębokość gwintu	72 mm
Ø otworu rdzenia	35,5 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
skok gwintu	0,5 mm
Ø gwintu	36 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M36 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik