

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M4X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M4X0,35
GTIN	4062406022037
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,65 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	4 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	8 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
Ø otworu rdzenia	3,65 mm
norma	DIN 371

kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	4,5 mm
skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	4
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik