

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M6X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M6X0,75
GTIN	4062406022150
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5,25 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,75 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	5,25 mm
Ø gwintu	6 mm

norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	80 mm
głębokość gwintu	12 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M6 x0,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik