

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M22X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M22X1
GTIN	4062406008864
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	44 mm
Ø otworu rdzenia	21 mm
długość całkowita L	140 mm
skok gwintu	1 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E

Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	22 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	22
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik