

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M28X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M28X1
GTIN	4062406009359
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 27 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza :	HSS E
Chwyt kwadratowy □	16 mm
głębokość gwintu	56 mm
Ø gwintu	28 mm
kąt nacięcia	8 stopni

norma	DIN 376
skok gwintu	1 mm
długość całkowita L	140 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	27 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M28 × 1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik