

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M8X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M8X0,75
GTIN	4062406018641
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwył kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 7,25 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	8 mm
skok gwintu	0,75 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	90 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
głębokość gwintu	16 mm
Ø otworu rdzenia	7,25 mm

liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	8 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	8
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik