

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M52X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M52X0,75
GTIN	4062406021658
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwył kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 51,25 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS E
norma	DIN 376
Ø gwintu	52 mm
głębokość gwintu	104 mm
skok gwintu	0,75 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	51,25 mm

długość całkowita L	250 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	40 mm
Chwył kwadratowy □	32 mm
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M52 × 0,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik