

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M37X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M37X1
GTIN	4062406010058
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 36 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
głębokość gwintu	74 mm
skok gwintu	1 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø gwintu	37 mm
długość całkowita L	200 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	36 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M37 × 1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik